

PULIZIA

ANTISTATICO

PRIMER

FONDO

BASE

TRASPARENTE

PLASTICHE NUOVE In caso di lievi imperfezioni applicare lo stucco per plastiche 1.834.1400

ABS / NORYL / PC-PBT / PUR / SMC
PP / TPO / PP-EPDM / PA / LEXAN

1.931.3660
Pulitore per Plastiche



Diluire 1:1 con **1.911.9910 Diluente per AquaMax Extra** e pagliettare con ScotchBrite UltraFine. Risciacquare con abbondante acqua pulita ed asciugare.

1.931.4000
Pulitore Antistatico per Plastiche



Applicare abbondantemente e asciugare con panno pulito.

1.841.9101/04/06
HP MultiPrime



Con



1.921.6041
Additivo per Plastiche
(ratio 4:1:1,75)

Applicare 1-2 mani. Appassimento da 15 minuti a 5 giorni.

AquaMax Extra



1.360.XXXX



1K PUR

1.823.1350
Promotore d'Adesione
1K per Plastiche



Applicare 2 mani, con appassimento di 5-10' tra le mani e 60' prima di ricoprirlo.

Applicare **1.841.9101/04/06** con o senza additivo **1.921.6041**. In alternativa è possibile applicare un fondo secco su secco opportunamente flessibilizzato a seconda del tipo di plastica.

UHS Duralit Extra
Lucido Diretto



PARTI GIÀ PRIMERIZZATE

Utilizzare **1.931.4501**
Pre-detergente a base acqua. Nel caso di supporti contaminati utilizzare **1.931.3660** Pulitore Antisiliconico.

PLASTICHE DA RIPARARE In caso di lievi imperfezioni applicare lo stucco per plastiche 1.834.1400

ABS / NORYL / PC-PBT / PUR / SMC
PP / TPO / PP-EPDM / PA / LEXAN

1.931.3660
Pulitore per Plastiche



Diluire 1:1 con **1.911.9910 Diluente per AquaMax Extra** e pagliettare con ScotchBrite UltraFine. Risciacquare con abbondante acqua pulita ed asciugare.

1.931.4000
Pulitore Antistatico per Plastiche



Applicare abbondantemente e asciugare con panno pulito.

1.880.1600
1K Plastiprimer Aerosol

Applicare 1-2 mani. Appassimento di 10-15' prima dell'applicazione del fondo.

1.823.1350
Promotore d'Adesione
1K per Plastiche

Applicare 2 mani, con appassimento di 5-10' tra le mani e 60' prima dell'applicazione del fondo.

Applicare 1-2 mani di fondo secco su secco opportunamente flessibilizzato a seconda del tipo di plastica. Essiccare e carteggiare.

AquaMax Extra



1.360.XXXX



1K PUR

UHS Duralit Extra
Lucido Diretto

